

接頭板
VABS-B14-T-FN14
訂貨編號: 8099628

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	接口朝上
工作壓力	1.5 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	192 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 2	法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型 1/4 NPT
氣動介面，氣口 4	法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型 1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金