

**接頭  
VABD-B14-P1-N18**

訂貨編號: 8099629

**FESTO**



**資料表**

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	1.5 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	26 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金