

**接頭**  
**VABD-B14-P1-G18**  
訂貨編號: 8099850

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 安裝位置              | 可選                              |
| 工作壓力              | 1.5 bar...10 bar                |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 儲存溫度              | -20 °C...60 °C                  |
| 介質溫度              | -20 °C...60 °C                  |
| 環境溫度              | -20 °C...60 °C                  |
| 產品重量              | 26 g                            |
| 安裝方式              | 具通孔                             |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/8                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 底座材質              | 精製鋁合金                           |