


雙活塞氣缸
DGTZ-GF-6-20-P-A
訂貨編號: 8100543

FESTO



資料表

特性	值
行程	20 mm
可調端位範圍/長度	10 mm
活塞直徑	6 mm
工作模式，驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.01 Nm
最大有效負載取決於指定距離 xs 下的行程	1.2 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	18.6 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	34 N
移動質量	19 g
產品重量	98 g
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼