


# 雙活塞氣缸 DGTZ-GF-32-60-P-A

訂貨編號: 8100662

FESTO



## 資料表

| 特性                        | 值                                  |
|---------------------------|------------------------------------|
| 行程                        | 60 mm                              |
| 可調端位範圍/長度                 | 10 mm                              |
| 活塞直徑                      | 32 mm                              |
| 工作模式，驅動單元                 | 聯接板                                |
| 緩衝                        | 兩端具有彈性緩衝環/墊                        |
| 安裝位置                      | 可選                                 |
| 導軌                        | 滑動軸承導軌                             |
| 結構特點                      | 導軌                                 |
| 位置偵測                      | 透過近接開關                             |
| 工作壓力                      | 0.1 Mpa...0.8 Mpa<br>1 bar...8 bar |
| 工作模式                      | 雙作用                                |
| 工作介質                      | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 工作和嚮導介質說明                 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）              |
| 耐腐蝕等級 CRC                 | 1 - 低耐腐蝕能力                         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性         | VDMA24364 區域 III                   |
| 無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量 | 5 級，符合 ISO 14644-1                 |
| 環境溫度                      | -10 °C...80 °C                     |
| 端位的衝擊能量                   | 0.4 Nm                             |
| 最大有效負載取決於指定距離 xs 下的行程     | 17.6 N                             |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程        | 724 N                              |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程         | 966 N                              |
| 移動質量                      | 1468 g                             |
| 產品重量                      | 1468 g                             |
| 氣動介面                      | G1/8                               |
| 材料說明                      | RoHS 合規                            |
| 蓋子材料                      | 精製鋁合金                              |
| 密封件材質                     | NBR                                |
| 外殼材質                      | 陽極氧化精製鋁合金                          |
| 活塞桿材質                     | 高合金不鏽鋼                             |