

雙活塞氣缸

DGTZ-GF-16-10-J-T-P-A

訂貨編號: 8103427

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
可調端位範圍/長度	10 mm
活塞直徑	16 mm
工作模式，驅動單元	兩個聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.12 Mpa...0.8 Mpa 1.2 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.15 Nm
最大有效負載取決於指定距離 xs 下的行程	13.6 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	181 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	181 N
移動質量	149 g
產品重量	405 g
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼