

接頭
NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10
訂貨編號: 8104287

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
結構特點	透過夾緊介面安裝氣管
設計	直列式設計
尺寸	ø 8 mm
流體介面	UNF1/4-28
流體接口·2	用於氣管外徑 3.2 mm (1/8")
中等	液體 氣態介質
介質說明	遵守與介質接觸的材料的耐受性
工作壓力時完整溫度範圍	-0.075 Mpa...0.6 Mpa -10.875 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.75 bar...6 bar
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
密封原理	硬
安裝位置	可選
標稱扭矩	15 Ncm
標稱鎖緊扭矩公差	± 15%
產品重量	0.44 g
接觸介質的材料	PP
旋入螺釘的材料	加強型聚醯胺
材料說明	RoHS 合規
適合食品產業使用	見補充材料說明
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
使用說明	參閱應用說明 (可至 festo.com 上的支援入口網站取得)