


插入式插座 NECV-C1W3L-P-P13

訂貨編號: 8105012

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 175301-803
附加功能	保護電路
連接頻率	50
電纜出口	直角式
電纜出口說明	180° 可旋轉
產品重量	11.6 g
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	插頭樣式 C 型, 符合 EN 175301-803 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	20.4 V...27.6 V
標稱操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 AC	20.4 V...27.6 V
標稱工作電壓, 交流	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
抗電湧性	0.8 kV
保護導線介面	可用
電纜接頭	M12x1.25
電纜直徑	4 mm...6 mm
標稱導線橫切面積	0.5 mm ²
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3

特性	值
外殼材質	PC
外殼顏色	透明
螺絲緊固鎖的材料	鍍鎳鋼
密封件材質	HNBR
電觸頭材料	鍍錫黃銅