


# 插入式插座 NECV-B2W3L-P-P12

訂貨編號: 8105013

FESTO



## 資料表

特性	值
附加功能	保護電路
連接頻率	50
電纜出口	直角式
電纜出口說明	180° 可旋轉
產品重量	19.5 g
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	插頭型式 B 型, 工業標準 11 mm
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	20.4 V...27.6 V
標稱操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 AC	20.4 V...27.6 V
標稱工作電壓, 交流	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
抗電湧性	0.8 kV
保護導線介面	可用
電纜接頭	M15x1.5
電纜直徑	6 mm...8 mm
標稱導線橫切面積	1.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
外殼材質	PA

特性	值
外殼顏色	透明
螺絲緊固鎖的材料	鍍鎳鋼
密封件材質	HNBR
電觸頭材料	鍍錫黃銅