

近接開關
SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE
訂貨編號: 8106571

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 C 型槽
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	磁阻式
環境溫度	-4 °F...176 °F
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
打開時間	4 µs
最大輸出電流	200 mA
最大開關電容 DC	4.8 W
電壓降	1 V
短路電流額定值	是
操作電壓範圍 DC	6 V...24 V
反極性保護	是
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
電纜護套顏色	黑色
電纜護套材料	PVC
安裝方式	螺釘夾緊 可縱向插入槽內
安裝位置	可選
外殼顏色	透明
開關狀態指示	LED
具有移動電纜的環境溫度	-20 °C...80 °C
防護等級	NEMA 6
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III