



接線板  
NECC-L8G5-C1  
訂貨編號: 8106756

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 電纜出口                | 直列式              |
| 產品重量                | 3.8 g            |
| 套組規格                | 1                |
| 電氣介面 1, 設計          | 直角式              |
| 電氣介面 1, 連接類型        | 插座               |
| 電氣介面 1, 連接系統        | 接口樣式 L8          |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數      | 5                |
| 電氣介面 1, 安裝類型        | 插件               |
| 電氣介面 2, 連接系統        | 彈簧壓接端子           |
| 操作電壓範圍 DC           | 0 V...300 V      |
| 40°C 時的額定電流         | 8 A              |
| 抗電湧性                | 1.6 kV           |
| 護罩                  | 否                |
| 導線標稱橫切面             | AWG28 - 16       |
| 防護等級                | IP20             |
| 防護等級說明              | 在組裝好的狀態下         |
| 環境溫度                | -40 °C...115 °C  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 材料說明                | RoHS 合規          |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力       |
| 外殼材質                | PA               |
| 外殼顏色                | 黑色               |