

# 擺動驅動單元 KDFP-DFPD

訂貨編號: 8108611

FESTO



## 資料表

特性	值
結構特點	齒輪齒條
工作模式	雙作用 單動
閥驅動器規格	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
法蘭孔型	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
擺角	90 deg
環境溫度	-50 °C...150 °C
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
產品重量	1 kg...100 kg
材料說明	RoHS 合規