

電磁線圈
VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME
訂貨編號: 8109394

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
內部保險絲	保險絲
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V AC: 50/60 Hz, 功率 12.0 VA 24 V DC: 12.0 W
允許的電壓波動	-15%/+10%
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國防爆相關法規 (UK-X) 符合英國的 RoHS 法規 (UK-R)
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (IEC-EX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 21 (IECEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex eb mb IIC T* Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T*°C Db
防爆環境溫度	T4/T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP66
產品重量	580 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規

