



插拔式電氣底座  
NEFV-V13-XX4G3-T1G3  
訂貨編號: 8109877

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                |
|--------------------|----------------------------------|
| 尺寸 (寬x長x高)         | 18.7 x 50 x 15.3 mm <sup>2</sup> |
| 安裝方式               | 透過用於 M3 螺絲的通孔                    |
| 電纜出口               | 直列式                              |
| 產品重量               | 6.8 g                            |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                            |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                              |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                               |
| 電氣介面 1, 連接系統       | ZIF                              |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 5                                |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 3                                |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 插件                               |
| 電氣介面 2, 功能         | 現場設備端                            |
| 電氣介面 2, 設計         | 直角式                              |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 插座                               |
| 電氣介面 2, 連接系統       | ZIF                              |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 5                                |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 3                                |
| 電氣介面 2, 安裝類型       | 插件                               |
| 電氣介面 3, 功能         | 控制器端                             |
| 電氣介面 3, 設計         | 矩形                               |
| 電氣介面 3, 連接類型       | 插頭                               |
| 電氣介面 3, 連接系統       | Festo·特定的編碼                      |
| 電氣介面 3, 介面/線芯數     | 3                                |
| 電氣介面 3, 使用的介面/線芯數  | 3                                |
| 電氣介面 3, 安裝類型       | 插件                               |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...310 V                      |
| 保護導線介面             | 不可用                              |
| 護罩                 | 否                                |
| 防護等級               | IP40                             |
| 防護等級說明             | 在組裝好的狀態下                         |
| 環境溫度               | -10 °C...60 °C                   |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 儲存溫度              | -40 °C...80 °C |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令   |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 EMC 指令    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 污染等級              | 2              |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力     |
| 外殼材質              | PA             |
| 外殼顏色              | 黑色             |
| 電觸頭材料             | 鍍鎳和鍍金青銅        |