


插拔式電氣底座 NEFV-V14-XX4G3-T1G3

訂貨編號: 8109878

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	18.7 x 50 x 15.3 mm ²
安裝方式	透過用於 M3 螺絲的通孔
電纜出口	直列式
產品重量	6.8 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	ZIF
電氣介面 1, 介面/線芯數	12
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	3
電氣介面 1, 安裝類型	插件
電氣介面 2, 功能	現場設備端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插座
電氣介面 2, 連接系統	ZIF
電氣介面 2, 介面/線芯數	12
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	3
電氣介面 2, 安裝類型	插件
電氣介面 3, 功能	控制器端
電氣介面 3, 設計	矩形
電氣介面 3, 連接類型	插頭
電氣介面 3, 連接系統	Festo·特定的編碼
電氣介面 3, 介面/線芯數	3
電氣介面 3, 使用的介面/線芯數	3
電氣介面 3, 安裝類型	插件
操作電壓範圍 DC	0 V...310 V
保護導線介面	不可用
護罩	否
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-10 °C...60 °C

特性	值
儲存溫度	-40 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	鍍鎳和鍍金青銅