


軸向安裝套件
EAMM-A-S62-80PB
訂貨編號: 8110208

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	978 g
介面代碼，驅動器	S62
介面代碼，馬達輸入	80PB 80R
材料說明	RoHS 合規