


角座閥  
VZX-A-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM  
訂貨編號: 8111590

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 結構特點              | 具活塞驅動器的提動閥                                                        |
| 驅動方式              | 氣動                                                                |
| 安裝位置              | 可選                                                                |
| 安裝方式              | 管式安裝                                                              |
| 線路連接              | 螺紋接頭 G3/4，符合 DIN ISO 228 標準                                       |
| 閥功能               | 2/2                                                               |
| 流向                | 不可逆<br>閥座下方，用於氣體和液體介質                                             |
| 介質壓力              | 0 Mpa...1.28 Mpa<br>0 bar...12.8 bar                              |
| 復位類型              | 彈簧復位                                                              |
| 嚮導類型              | 外部控制                                                              |
| 氣動介面              | 內螺紋 G1/8                                                          |
| 工作壓力              | 0.5 Mpa...0.7 Mpa<br>5 bar...7 bar<br>72.5 psi...101.5 psi        |
| 中等                | 水蒸氣<br>礦物油基液壓油<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm<br>中性流體 |
| 介質控制              | 開/關操作                                                             |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| 最大黏度              | 600 mm²/s                                                         |
| 介質溫度              | -10 °C...180 °C                                                   |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                                                      |
| 流量 Kv             | 11.1 m³/h                                                         |
| 戶外應用              | 耐候型 C1 級應用區域，符合 IEC 60654-1                                       |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                                  |

| 特性         | 值              |
|------------|----------------|
| 過程閥外殼材料    | 黃銅             |
| 過程閥外殼的材料編號 | CW724R         |
| 密封件材質      | FPM            |
| 螺桿密封件材質    | PTFE           |
| 閥座密封件材質    | PTFE           |
| 產品重量       | 1257 g         |
| 驅動尺寸       | 46 mm          |
| 行程         | 17 mm          |
| 控制功能       | 通過彈簧力關閉，常閉     |
| 位置偵測       | 透過機械式指示器       |
| 驅動外殼材料     | 加強型聚醯胺         |
| 儲存溫度       | -10 °C...60 °C |
| 防護等級       | IP65<br>IP67   |
| 活塞桿材質      | 高合金不鏽鋼         |
| 蓋子材料       | 加強型聚醯胺         |