


# 角座閥

## VZX-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM

訂貨編號: 8111604

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 結構特點                | 具活塞驅動器的提動閥                                                         |
| 驅動方式                | 氣動                                                                 |
| 安裝位置                | 可選                                                                 |
| 安裝方式                | 管式安裝                                                               |
| 線路連接                | 螺紋介面 1/2 NPT, 符合 ANSI/ASME B 1.20.1                                |
| 閥功能                 | 2/2                                                                |
| 流向                  | 不可逆<br>閥座下方, 用於氣體和液體介質                                             |
| 介質壓力                | 0 Mpa...3 Mpa<br>0 bar...30 bar                                    |
| 復位類型                | 彈簧復位                                                               |
| 嚮導類型                | 外部控制                                                               |
| 氣動介面                | 內螺紋 G1/8                                                           |
| 工作壓力                | 0.5 Mpa...0.7 Mpa<br>5 bar...7 bar<br>72.5 psi...101.5 psi         |
| 中等                  | 水蒸氣<br>礦物油基液壓油<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>過濾的壓縮空氣, 過濾等級 200 µm<br>中性流體 |
| 介質控制                | 開/關操作                                                              |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| 最大黏度                | 600 mm²/s                                                          |
| 介質溫度                | -10 °C...180 °C                                                    |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C                                                       |
| 流量 Kv               | 4.6 m³/h                                                           |
| 戶外應用                | 耐候型 C1 級應用區域, 符合 IEC 60654-1                                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                   |

| 特性         | 值              |
|------------|----------------|
| 過程閥外殼材料    | 黃銅             |
| 過程閥外殼的材料編號 | CW724R         |
| 密封件材質      | FPM            |
| 螺桿密封件材質    | PTFE           |
| 閥座密封件材質    | PTFE           |
| 產品重量       | 1151 g         |
| 驅動尺寸       | 46 mm          |
| 行程         | 17 mm          |
| 控制功能       | 通過彈簧力關閉，常閉     |
| 位置偵測       | 透過機械式指示器       |
| 驅動外殼材料     | 加強型聚醯胺         |
| 儲存溫度       | -10 °C...60 °C |
| 防護等級       | IP65<br>IP67   |
| 活塞桿材質      | 高合金不鏽鋼         |
| 蓋子材料       | 加強型聚醯胺         |