

電子模組
VMPA-MPM-EMM-P5
訂貨編號: 8111881

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	1
最大閥線圈數	1
反極性保護	是
附加功能	用於緩啟動閥
直流工作電壓，負載電壓	21.6 V...26.4 V
每個電磁線圈的標稱吸動電流	60·mA，最長達·30·ms
額定電流，含電流降低	22 ms 後 30 mA
隔離管道 — 內部匯流排	否
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	20 g
電氣控制	multi-pin 插頭
外殼材質	POM
材料說明	RoHS 合規