

# Y 型快插螺紋接頭

## NPQE-Y-R14-Q6-P10

訂貨編號: 8113084

FESTO



### 資料表

| 特性                        | 值                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                        | 標準                                            |
| 公稱通徑                      | 4.6 mm                                        |
| 旋入螺釘上的密封件類型               | 塗層                                            |
| 安裝位置                      | 可選                                            |
| 設計                        | Y 型                                           |
| 套組規格                      | 10                                            |
| 結構特點                      | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍               | -0.095 Mpa...0.8 Mpa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 操作壓力的溫度範圍                 | -0.95 bar...8 bar                             |
| 工作介質                      | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 工作和嚮導介質說明                 | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC                 | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性         | VDMA24364 區域 III                              |
| 無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量 | 4 級，符合 ISO 14644-1                            |
| 環境溫度                      | -5 °C...60 °C                                 |
| 產品重量                      | 19.84 g                                       |
| 安裝方式                      | 外六角形，規格 14 mm                                 |
| 氣動介面，氣口 1                 | 外螺紋 R1/4                                      |
| 氣動介面，氣口 2                 | 適用於氣管外徑 6 mm                                  |
| 釋放環顏色                     | 藍色                                            |
| 材料說明                      | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質                      | 鍍鎳黃銅<br>PBT                                   |
| 螺紋密封件材料                   | PTFE                                          |
| 釋放環材料                     | POM                                           |
| 氣管密封件材料                   | NBR                                           |
| 氣管夾緊元件材質                  | 不鏽鋼                                           |