

**L 型快插接頭**  
**NPQE-L-Q6-S6-P10**  
訂貨編號: 8113196

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                | Mini                                          |
| 公稱通徑              | 4 mm                                          |
| 安裝位置              | 可選                                            |
| 設計                | L 型                                           |
| 套組規格              | 10                                            |
| 結構特點              | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...0.8 Mpa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...8 bar                             |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                              |
| 無塵室等級             | 4 級，符合 ISO 14644-1                            |
| 環境溫度              | -5 °C...60 °C                                 |
| 產品重量              | 2.43 g                                        |
| 氣動介面，氣口 1         | 適用於氣管外徑 6 mm                                  |
| 氣動介面，氣口 2         | 插入式軸套 Ø 6 mm                                  |
| 釋放環顏色             | 藍色                                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質              | PBT                                           |
| 釋放環材料             | POM                                           |
| 氣管密封件材料           | NBR                                           |
| 氣管夾緊元件材質          | 不鏽鋼                                           |