

安全夾
NPAP-QE-S-Q16-P10
訂貨編號: 8113233

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
安裝位置	可選
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.8 Mpa -13.775 psi...116 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	0.39 g
氣動介面	用於氣管外徑 16 mm
材料說明	RoHS 合規