

電磁線圈
VACC-S13-11-K4-1-NE4A
訂貨編號: 8114135

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
所需的電流消耗	16 mA
絕緣材料等級	H
最大輸入功率 Pi	1.2 W
最大輸入電壓 Ui	32 V
最大輸入電流 Ii	0.2 A
線圈的特性參數	14-32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效內部電容 Ci	0 µF
有效內部電感 Li	0 mH
允許的電壓波動	-15%/+10%
歐盟境外防爆認證	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
防爆	區 1 (CN) 區 21 (CN)
證書簽發機構	GYJ20.1094X
氣體防爆阻燃類型	Ex ia IIC T5/T6 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
防爆環境溫度	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規