



連接電纜
NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2
訂貨編號: 8115892

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
連接頻率	20
產品重量	0.5 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	接口型式 Q7
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	2
電氣介面 1, 安裝類型	插件
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	2 芯
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	2
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	2
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	0.3 A
抗電湧性	1.2 kV
反極性保護	否
保護導線介面	不可用
護罩	否
操作說明	僅可用外部降功操作
電纜長度	0.1 m
電纜特徵	基本
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	11 mm
彎曲半徑, 移動電纜	16.5 mm
電纜直徑	1.1 mm
電纜結構	2 x 0.08 mm ²
標稱導線橫切面積	0.08 mm ²

特性	值
導線標稱橫切面	AWG28
線端	鍍錫
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	鍍金銅合金
絕緣護套材料	PVC