

電磁閥  
VSNC-FTC-M52-M-N14-F19  
訂貨編號: 8116379

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位或三口二位，可轉換                         |
| 驅動方式                    | 電控                                    |
| 寬度                      | 32 mm                                 |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 800 l/min                             |
| 工作口                     | NAMUR 孔型                              |
| 操作電壓                    | 透過電磁線圈，須另外訂購                          |
| 工作壓力                    | 0.25 Mpa...0.8 Mpa<br>2.5 bar...8 bar |
| 結構特點                    | 提動座                                   |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                  |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                |
| 密封原理                    | 軟密封                                   |
| 安裝位置                    | 可選                                    |
| 符合標準                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                  |
| 手動裝置                    | 無                                     |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                  |
| 響導氣源                    | 內嚮導                                   |
| 流向                      | 不可逆                                   |
| 搭接                      | 重疊                                    |
| 標準額定流量，排氣回流 4->3        | 110 l/min                             |
| 關閉時間                    | 65 ms                                 |
| 打開時間                    | 25 ms                                 |
| 持續通電率                   | 100%                                  |
| 線圈的特性參數                 | 請參閱電磁線圈，須另外訂購                         |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                 |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                        |
| 介質溫度                    | -20 °C...60 °C                        |
| 環境溫度                    | -20 °C...60 °C                        |
| 產品重量                    | 478 g                                 |
| 安裝方式                    | 具通孔                                   |

| 特性        | 值          |
|-----------|------------|
| 通風介面      | 非管式        |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/4 NPT    |
| 氣動介面，氣口 2 | NAMUR·接口模式 |
| 氣動介面，氣口 3 | 1/4 NPT    |
| 氣動介面，氣口 4 | NAMUR·接口模式 |
| 氣動介面，氣口 5 | 1/4 NPT    |
| 材料說明      | RoHS 合規    |
| 密封件材質     | NBR        |
| 外殼材質      | 精製鋁合金      |
| 螺絲材料      | 鍍鋅鋼        |