

電磁線圈  
VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME  
訂貨編號: 8118177

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 驅動方式                | 電控                                               |
| 安裝位置                | 可選                                               |
| 開關位置指示器             | 否                                                |
| 內部保險絲               | 保險絲                                              |
| 持續通電率               | 100%                                             |
| 絕緣材料等級              | H                                                |
| 線圈的特性參數             | 24 V AC: 50/60 Hz, 功率 12.0 VA<br>24 V DC: 12.0 W |
| 允許的電壓波動             | -15%/+10%                                        |
| 歐盟境外防爆認證            | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                       |
| 防爆                  | 區 1 (BR)<br>防爆區 21 (BR)                          |
| 證書簽發機構              | INMETRO DNV 19.0135X                             |
| 氣體防爆阻燃類型            | Ex eb mb IIC T4 Gb                               |
| 防塵的防爆阻燃類型           | Ex tb IIIC T120°C Db                             |
| 防爆環境溫度              | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                 |
| 防護等級                | IP66                                             |
| 產品重量                | 580 g                                            |
| 電氣介面                | 端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5                              |
| 材料說明                | RoHS 合規                                          |