

## 電磁線圈

### VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

訂貨編號: 8118182

FESTO



## 資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Hz, 功率 3.5 VA
允許的電壓波動	-15%/+10%
歐盟境外防爆認證	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
防爆	區 1 (BR) 防爆區 21 (BR)
證書簽發機構	INMETRO DNV 19.0135X
氣體防爆阻燃類型	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
防爆環境溫度	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP66
產品重量	580 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規