

電磁線圈  
VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME  
訂貨編號: 8118257

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 驅動方式                | 電控                                                             |
| 安裝位置                | 可選                                                             |
| 開關位置指示器             | 否                                                              |
| 持續通電率               | 100%                                                           |
| 絕緣材料等級              | H                                                              |
| 線圈的特性參數             | 24 V DC: 3.5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, 功率 3.5 VA                 |
| 允許的電壓波動             | -15%/+10%                                                      |
| 歐盟境外防爆認證            | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                                     |
| 防爆                  | 區 1 (CN)<br>區 21 (CN)                                          |
| 證書簽發機構              | GYJ23.1169X                                                    |
| 氣體防爆阻燃類型            | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb                                          |
| 防塵的防爆阻燃類型           | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db                                      |
| 防爆環境溫度              | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                               |
| 防護等級                | IP66                                                           |
| 產品重量                | 580 g                                                          |
| 電氣介面                | 端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5                                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                        |