

電磁線圈  
VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME  
訂貨編號: 8118259

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 驅動方式                | 電控                                                 |
| 安裝位置                | 可選                                                 |
| 開關位置指示器             | 否                                                  |
| 持續通電率               | 100%                                               |
| 絕緣材料等級              | H                                                  |
| 線圈的特性參數             | 230 V AC: 50/60 Hz, 功率 12.0 VA<br>230 V DC: 12.0 W |
| 允許的電壓波動             | -15%/+10%                                          |
| 歐盟境外防爆認證            | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                         |
| 防爆                  | 區 1 (CN)<br>區 21 (CN)                              |
| 證書簽發機構              | GYJ23.1169X                                        |
| 氣體防爆阻燃類型            | Ex eb mb IIC T4 Gb                                 |
| 防塵的防爆阻燃類型           | Ex tb IIIC T120°C Db                               |
| 防爆環境溫度              | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                   |
| 防護等級                | IP66                                               |
| 產品重量                | 580 g                                              |
| 電氣介面                | 端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5                                |
| 材料說明                | RoHS 合規                                            |