

電磁線圈
VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME
訂貨編號: 8118329

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, 功率 1.8 VA
允許的電壓波動	-15%/+10%
歐盟境外防爆認證	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
防爆	區 1 (CN) 區 21 (CN)
證書簽發機構	GYJ23.1170X
氣體防爆阻燃類型	Ex eb mb IIC T6 - T4 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T85°C - T130°C Db
防爆環境溫度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規