



嚮導閥
MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS
訂貨編號: 8118343

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
工作壓力	-0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
結構特點	開關閥
復位類型	彈簧復位
證書簽發機構	21-GA4B0-0068X 21-GA4B0-0069X
氣體防爆阻燃類型	Ex db IIC T6...T3 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T85°C Db
防爆環境溫度	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
防護等級	IP66
手動裝置	鎖定式
流向	不可逆
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 79.5 VA, 保持功率 3.8 VA
容許頻率波動	+/- 10%
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-20 °C...80 °C
安裝方式	CNOMO
材料說明	RoHS 合規