


嚮導閥
MGXDH-3/2-H-T-1.2-24DC-EX
訂貨編號: 8118345

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
工作壓力	-0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
結構特點	開關閥
復位類型	彈簧復位
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
歐盟境外防爆認證	EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (IECEX)
證書簽發機構	ATEX: CML 15 ATEX 1119X IEC: IECEx CML 17.0147X
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex db IIC T5 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T100°C Db
防爆環境溫度	-65°C ≤ Ta ≤ +55°C
防護等級	IP66
手動裝置	按鈕式
流向	不可逆
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 3.0 W
容許頻率波動	+/- 10%
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (CN) 區 1 (IEC-EX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 21 (CN) 區 21 (IECEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-65 °C...80 °C
安裝方式	CNOMO
材料說明	RoHS 合規