


# 嚮導閥

## VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

訂貨編號: 8119587

FESTO



### 資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	22 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	50 l/min
工作口	G1/8
操作電壓	24 V DC
工作壓力	-0.9 bar...8 bar
結構特點	直動式提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	1.3 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	直接
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
關閉時間	46 ms
打開時間	31 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	24 V DC: 3.0 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-10 °C...50 °C
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	160 g

特性	值
電氣介面	3 針 B 型 插頭 符合 EN 175301-803 標準
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	G1/8
氣動介面, 氣口 3	M5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	PA