

聯軸器  
**EAMD-42-48-19-16X25**  
訂貨編號: 8121127

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                    |
|---------------------|----------------------|
| 安裝直徑 1              | 19 mm                |
| 安裝直徑 2              | 16 mm                |
| 尺寸                  | 42                   |
| 標稱長度                | 48 mm                |
| 安裝位置                | 可選                   |
| 最大轉速                | 6000 1/min           |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L       |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C       |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%              |
| 環境溫度                | -25 °C...60 °C       |
| 慣性動量                | 45 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩              | 17 Nm                |
| 產品重量                | 212 g                |
| 材料說明                | RoHS 合規              |