



電磁閥

VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FF

訂貨編號: 8122778

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	5.9 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	5.5 l/min
工作口	底座
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar -14.5 psi...100 psi
關於工作壓力的提示	連接埠 3 的工作壓力：僅 -1 到 0 bar
結構特點	接口朝前 具回位彈簧的提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP40
公稱通徑	0.36 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	無
嚮導類型	電控
流向	可逆
Cv·值	0.006 gal(US)/min
最大開關頻率	10 Hz
關閉時間	6 ms
注意開關時間（關）	-1 < p < 6 bar 時
打開時間	13 ms
注意開關時間（開）	0 < p < 6 bar 時 ≤ 6 ms, -1 < p < 0 bar 時 ≤ 13 ms
持續通電率	500 h 內 100%
電氣功耗	0.5 W
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	5 °C...50 °C
相對空氣濕度	70%
關於相對空氣濕度的注意事項	環境溫度下
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	4.5 g
電氣介面	2 針
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	底座
氣動介面, 氣口 3	底座
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
彈簧材質	高合金不鏽鋼