



電磁閥  
VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F  
訂貨編號: 8122786

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 三口二位，常閉，單穩態                                                 |
| 驅動方式                    | 電控                                                          |
| 寬度                      | 5.9 mm                                                      |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 5.5 l/min                                                   |
| 工作口                     | 用於氣管內徑 1.5 mm                                               |
| 工作壓力                    | -0.1 Mpa...0.7 Mpa<br>-1 bar...7 bar<br>-14.5 psi...100 psi |
| 關於工作壓力的提示               | 連接埠 3 的工作壓力：僅 -1 到 0 bar                                    |
| 結構特點                    | 接口朝前<br>具回位彈簧的提動閥                                           |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                                        |
| 防護等級                    | IP40                                                        |
| 公稱通徑                    | 0.36 mm                                                     |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                                      |
| 密封原理                    | 軟密封                                                         |
| 安裝位置                    | 可選                                                          |
| 手動裝置                    | 無                                                           |
| 嚮導類型                    | 電控                                                          |
| 流向                      | 可逆                                                          |
| Cv·值                    | 0.006 gal(US)/min                                           |
| 最大開關頻率                  | 10 Hz                                                       |
| 關閉時間                    | 6 ms                                                        |
| 注意開關時間（關）               | -1 < p < 6 bar 時                                            |
| 打開時間                    | 13 ms                                                       |
| 注意開關時間（開）               | 0 < p < 6 bar 時 ≤ 6 ms, -1 < p < 0 bar 時 ≤ 13 ms            |
| 持續通電率                   | 500 h 內 100%                                                |
| 電氣功耗                    | 0.5 W                                                       |
| 標稱操作電壓 DC               | 12 V                                                        |
| 允許的電壓波動                 | +/- 10 %                                                    |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]                          |
| 工作和嚮導介質說明               | 不可用潤滑介質工作                                                   |

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 介質溫度                | 5 °C...50 °C     |
| 相對空氣濕度              | 70%              |
| 關於相對空氣濕度的注意事項       | 環境溫度下            |
| 環境溫度                | 5 °C...50 °C     |
| 產品重量                | 6 g              |
| 電氣介面                | 電纜               |
| 安裝方式                | 具通孔              |
| 氣動介面，氣口 1           | 用於氣管內徑 1.5 mm    |
| 氣動介面，氣口 3           | 用於氣管內徑 1.5 mm    |
| 材料說明                | RoHS 合規          |
| 外殼材質                | PBT              |
| 彈簧材質                | 高合金不鏽鋼           |