


氣路板模組組件
VABS-C12-6-S
訂貨編號: 8122790

FESTO



資料表

特性	值
寬度	13 mm
安裝位置	可選
結構特點	側面連接方向
最大閥位數量	可提供按照用戶要求定制的版本
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
工作和嚮導介質說明	最大粒徑 5 µm
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	3 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 2	用於氣管內徑 4 mm
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	PBT