

氣路板模組
VABM-C12-6M-M5-M3-10
訂貨編號: 8122794

FESTO



資料表

特性	值
寬度	20 mm
安裝位置	可選
結構特點	向下連接方向
最大閥位數量	10
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
工作和嚮導介質說明	最大粒徑 5 µm
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	49.5 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 2	M3
氣動介面，氣口 3	M5
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金