



介質分離式電磁閥

VZDB-F10-M32-16-M3-PE

訂貨編號: 8122798

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	擺動閥，具有膜片密封件
驅動方式	氣動
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	透過用於 M2 螺絲的通孔
過程閥連接	外螺紋/外螺紋
尺寸	10
公稱通徑	1.6 mm
閥功能	三口二位，單穩態，常開/常閉
手動裝置	無
流向	不可逆
工作壓力	-0.075 Mpa...0.1 Mpa -0.75 bar...1 bar -10.875 psi...14.5 psi
排氣功能	具有節流選項
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣口 21	M3
流體介面	法蘭
嚮導壓力 Mpa	0.15 Mpa...0.3 Mpa
嚮導壓力 bar	1.5 bar...3 bar
嚮導壓力 psi	21.75 psi...43.5 psi
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
工作介質	液體 氣體
工作和嚮導介質說明	觀察與介質接觸的材料的阻力 最大粒徑 5 µm
內部容積	35 µl
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
流量 Kv	0.034 m³/h

特性	值
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	PEEK
密封件材質	EPDM
產品重量	7 g
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
最大開關頻率	2 Hz