


底座  
**VABS-K2-10B-16-U14-P**  
訂貨編號: 8122826

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 尺寸                  | 10                |
| 公稱通徑                | 1.6 mm            |
| 流體介面                | 內螺紋 1/4-28 UNF-2B |
| 安裝位置                | 可選                |
| 結構特點                | 向下連接方向            |
| 最大閥位數量              | 1                 |
| 流向                  | 不可逆               |
| 工作介質                | 液體<br>氣體          |
| 工作和嚮導介質說明           | 觀察與介質接觸的材料的阻力     |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III  |
| 儲存溫度                | -20 °C...70 °C    |
| 介質溫度                | 0 °C...50 °C      |
| 環境溫度                | 0 °C...50 °C      |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩        | 0.2 Nm            |
| 產品重量                | 7 g               |
| 底座的安裝方法             | 通過通孔              |
| 閥的安裝方式              | 透過內螺紋安裝           |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 底座材質                | PEEK              |