


連接電纜

NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

訂貨編號: 8122832

FESTO



資料表

特性	值
最大閘線圈數	1
電纜標識	不具有標籤支架
安裝位置	可選
產品重量	2 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端 開關輸出
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	電纜, 具插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	接口型式 HP
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	2
電氣介面 1, 安裝類型	推挽式, 具有互鎖機制, 防止意外拉動
電氣介面 2, 功能	電源 控制器端
電氣介面 2, 介面類型	2x 單芯
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	2
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	2
操作電壓範圍 DC	0 V...24 V
護罩	否
操作說明	僅可用外部降功操作
電纜長度	0.3 m
電纜特徵	用於靜態應用
彎曲半徑, 固定電纜	11 mm
電纜直徑	0.96 mm
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力

特性	值
外殼材質	PEEK
外殼顏色	灰色
絕緣護套材料	PVC