


閥
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
訂貨編號: 8122932

FESTO



資料表

特性	值
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	601 l/min
工作壓力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
防護等級	IP65
證書簽發機構	TÜV 968/V 1251.00/24
安全功能	安全排氣
安全完整性等級 (SIL)	可達 SIL 3 高需求模式 可達 SIL 3 低需求模式
關於工作壓力的提示	0 - 0.8 MPa，使用外嚮導氣源
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規