

固定支架
CAFM-D4-W
訂貨編號: 8127358

FESTO



資料表

特性	值
寬度	216 mm
高度	97 mm
長度	345 mm
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	749 g
安裝方式	螺紋
材料說明	RoHS 合規
安裝支架材料	粉末塗層鋼