


旋轉夾爪 DHRC-16-A-S-NO

訂貨編號: 8128721

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
最大更換精度	0.2 mm
最大開啟角度	180 deg
旋轉對稱	0.2 mm
重複精度, 夾爪	0.1 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	單動 開
夾爪功能	徑向
夾爪力備份	在開啟時
結構特點	側面連接方向 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
夾爪的最大工作頻率	2 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	42 ms
6 bar 時的最短關閉時間	21 ms
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
總夾爪扭矩, 關閉, 6 bar	50.3 Ncm
轉動慣量	0.134 kgcm ²
夾爪上的最大力 F _z , 靜態	60 N
夾爪的最大扭矩 M _x , 靜態	2 Nm
抓手最大扭矩 M _y , 靜態	1 Nm
抓手最大扭矩 M _z , 靜態	2 Nm

特性	值
產品重量	112.5 g
安裝方式	透過通孔直接安裝 透過螺紋直接安裝 透過通孔和定位銷 透過內螺紋和定位銷 是否要:
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	陽極氧化精製鋁合金
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
夾爪材質	高合金鋼