

支架
VMPA14-FTI
訂貨編號: 8129127

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	14
安裝位置	可選
套組規格	10
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...40 °C
介質溫度	-5 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	0.1 g
安裝方式	夾緊
材料說明	RoHS 合規
支架材質	POM