

**雙螺紋接頭**  
**NPFC-D-2G18-M-F1A**  
訂貨編號: 8133311

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 螺紋接頭材料            | 高合金不鏽鋼                                                                              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]                                                     |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| 適用於鋰離子電池生產        | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 產品重量              | 10 g                                                                                |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/8                                                                                |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/8                                                                                |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                                             |