


聯軸器  
EAMD-56-46-24-23X27-U  
訂貨編號: 8134726

FESTO



資料表

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 安裝直徑 1            | 24 mm                 |
| 安裝直徑 2            | 23 mm                 |
| 尺寸                | 56                    |
| 標稱長度              | 46 mm                 |
| 安裝位置              | 可選                    |
| 最大轉速              | 5500 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C        |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%               |
| 環境溫度              | -25 °C...60 °C        |
| 慣性動量              | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩            | 75 Nm                 |
| 產品重量              | 409 g                 |
| 材料說明              | RoHS 合規               |