

位置指示器
SASF-S3-B-F-A20
訂貨編號: 8140396

FESTO



資料表

特性	值
旋轉角度調節範圍	0 deg...180 deg
定位器和位置感測器的連接點符合標準	VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1
尺寸 (寬x長x高)	Ø 40 x 32
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-25 °C...70 °C
產品重量	24 g
安裝方式	符合 VDI/VDE 3845
外殼顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
間距墊片材料	PP
外殼材質	PP 高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼