

連接板元件
EHAM-MA-E19-25-C14
訂貨編號: 8140775

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	20 25 26 32
安裝位置	垂直
結構特點	安裝元件
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
產品重量	72.3 g
安裝方式	透過通孔和螺絲
介面代碼，基礎	E8-35
介面代碼，設定	E8-35
材料說明	RoHS 合規
連接板材料	陽極氧化鋁
螺絲材料	鋼
定位元件材質	高合金鋼