


# 氣路板模組 VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

訂貨編號: 8141067

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 安裝位置                | 可選                              |
| 嚮導氣源                | 外部<br>內嚮導                       |
| 工作壓力                | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 防護等級                | IP65<br>在組裝好的狀態下                |
| 產品重量                | 750 g                           |
| 安裝方式                | 具通孔                             |
| 嚮導氣口 12             | G1/4                            |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/4                            |
| 氣動介面, 氣口 2          | VDI/VDE 3847 (NAMUR)            |
| 氣動介面, 氣口 3          | G1/4                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |
| 底座材質                | Ematal 塗層鋁                      |
| 密封件材質               | NBR                             |